



## Bilancia di precisione per carichi pesanti con gestione utenti protetta da password, opzionalmente con omologazione

### Caratteristiche

- KERN FEJ: Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- KERN FES: Programma di calibrazione CAL per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovrapprezzo, vedi *pesi di calibrazione*
- Dispositivo rilevatore in acciaio inox con classe di protezione IP65, igienico e facile da pulire
- Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
- La gestione degli utenti consente una chiara assegnazione dell'utente e protegge dagli accessi non autorizzati
- I tasti funzione configurabili a piacere consentono di personalizzare le impostazioni della bilancia
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 (secondo EN 60529)

- U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l'integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance, ...)
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

### Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 16,5 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 350×400 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 290×180×80 mm
- Dimensioni totali L×P×A 350×520×170 mm
- Peso netto ca. 19 kg
- Temperatura ambiente ammessa: 5 °C/35 °C

### Accessori

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN FEJ-A02S05
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 10 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca 12 h, KERN FEJ-A01
- Uscita relé con 5 uscite per pesate in 3 classi di tolleranza, KERN FEJ-A07
- **1** Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore, altezza stativo ca. 700 mm, KERN FEJ-A05
- Cavo d'interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio esterno, Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 (secondo EN 60529), KERN PWS-A02
- **2** Occhiello per pesate sottobilancia, KERN FEJ-A06
- Per ulteriori dettagli, un'ampia gamma di accessori e stampanti adatte vedi *Accessori*


DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY



Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Linearità g	Su richiesta	
						Omologazione	Certificato DAkkS
<b>KERN</b>	g	g	g	g	g	<b>M</b> KERN	DAkkS KERN
<b>FES 17K-4</b>	17000	0,1	-	-	± 0,3	-	963-128
<b>FES 33K-4</b>	33000	0,1	-	-	± 0,3	-	963-128
<b>FES 62K-4D</b>	6200   62000	0,1   1	-	-	± 0,3   3	-	963-129
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.							
<b>FEJ 17K-4M</b>	17000	0,1	1	5	± 0,3	965-217	963-128
<b>FEJ 33K-4M</b>	33000	0,1	1	5	± 0,3	965-217	963-128
<b>FEJ 62K-4DM</b>	6200   62000	0,1   1	1	5	± 0,3   3	965-218	963-129