

# KERN FGE 10K-3S05

# KERN

Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie



## Kategorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe    | Küchenwaage    |
| Produktfamilie   | FGE            |

## Messsystem

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage                      | Einbereichswaage                |
| Wägesystem                            | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                     | 15000 g                         |
| Ablesbarkeit [d]                      | 1 g                             |
| Reproduzierbarkeit                    | 20 g                            |
| Linearität                            | ± 75 g                          |
| Mindestgewicht [Min]                  | 5 g                             |
| Auflösung                             | 15.000                          |
| Justiermöglichkeiten                  | Justierung mit externem Gewicht |
| Einschwingzeit                        | 2 s                             |
| Anwärmzeit                            | 1 s                             |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 35 g                            |
| Max. Kriechen (15 Minuten)            | 4 g                             |
| Max. Kriechen (30 Minuten)            | 8 g                             |
| Voreingestellte Einheit               | g                               |
|                                       | g                               |
|                                       | oz                              |
| Einheiten                             | ml                              |
|                                       | lb:oz                           |

## Display

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Display-Art         | LED Segmente |
| Display Größe       | 79x25 mm     |
| Display Ziffernhöhe | 22 mm        |

## Bauform

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)           | 272×250×22 mm  |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 272×250×22 mm  |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)          | 272×205 mm     |
| Abmessungen Wägefläche                | 272×205 mm     |
| Material Gehäuse                      | ABS Kunststoff |
| Material Wägeplatte                   | Glas           |
| Fußschrauben drehbar                  | ✓              |

## Funktionen

|   |                     |
|---|---------------------|
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 120 sec             |
| Tarierfunktion                                  | manuell (mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung                     | 1                   |

## Energieversorgung

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie        |
| Batterie-/ Akkart             | Alkali(-Mangan) |
| Batterie                      | 3×1.5 V AAA     |
| Batterieanschluss             | Pad + Feder     |
| Batterie Betriebsdauer        | 25 h            |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 %  |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Dienstleistungen

|   |            |
|---|------------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248S05 |
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung          | 963-128S05 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat      | 969-517    |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 315×315×150 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 2,6 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 3,6 kg         |
| Versandgewicht                 | 3,5 kg         |

# KERN FGE 10K-3S05

Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie

**KERN**

## Piktogramme

### STANDARD

---



### OPTION

---

