

Brochure del prodotto

13.08.2026

SAUTER FH 100 EXT

Dinamometro digitale universale per prove di trazione e compressione con sensore di misura esterno

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- Display reversibile con retroilluminazione
- NOVITÀ: Interfaccia USB per il trasferimento dati e l'alimentazione di serie
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Unità di misura selezionabili: N, kN, kgf, tf
- Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
- Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
- Auto-Power-Off
- Memoria dati interna per un massimo di 10 valori misurati
- Pacchetto di statistica: calcolo della media di (massima) 10 valori di misura memorizzati, come pure Min, Max, n
- Occhielli e piastre di pressione inclusi nella fornitura
- Fornito con valigetta robusta

DATI TECNICI

- Velocità di trasferimento al PC: circa 25 valori di misura al secondo
- Precisione di misurazione: 0,5% di [Max]
- Protezione contro i sovraccarichi: 150% di [Max]
- Dimensioni totali L×P×A 240×70×40 mm
- Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 120 min
- Adattatore di rete esterno, da collegare al connettore USB-C, di serie
- Lunghezza cavo ca. 2,5 m
- Peso netto ca. 0,90 kg

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Laboratori di prova
- Ricerca e sviluppo
- Industria automobilistica
- Manutenzione e riparazione
- Tecnologia delle materie plastiche

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Campo di misura [Max]	Divisione [d]
FH 50 EXT	50 N	0,01 N
FH 100 EXT	100 N	0,05 N
FH 200 EXT	200 N	0,1 N
FH 500 EXT	500 N	0,1 N

ACCESSORI

Modello	Descrizione
AC 01	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 01 (fino a 500 N larghezza 20 mm apertura 20 mm 2 pezzi)
AC 01R	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 01R (fino a 500 N larghezza 20 mm apertura 20 mm 1 pezzo)
AC 02	Testine sferiche SAUTER AC 02 (Raggio sferiche: 5 mm / 8 mm 2 pezzi)
AC 02R	Accessori per la misurazione della forza AC 02R
AC 03	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 03 (fino a 5 kN larghezza 50 mm apertura 4,5 mm 2 pezzi)
AC 03R	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 03R (fino a 5 kN larghezza 50 mm apertura 4,5 mm 1 pezzo)
AC 09	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 09 (fino a 500 N larghezza 6 mm apertura 8 mm 2 pezzi)
AC 09R	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 09R (fino a 500 N larghezza 6 mm apertura 8 mm 1 pezzo)

Modello	Descrizione
AC 11R	Morsetto di tensione a rulli AC 11R (fino a 5 kN larghezza 50 mm apertura 4 mm 1 pezzo)
AC 12	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 12 (fino a 5 kN larghezza 25 mm apertura 5 mm 2 pezzi)
AC 12R	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 12R (fino a 5 kN larghezza 25 mm apertura 5 mm 1 pezzo)
AC 14R	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 14R (fino a 500 N larghezza 16 mm apertura 4 mm 1 pezzo)
AC 18	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 18 (fino a 5 kN larghezza 60 mm apertura 33 mm 2 pezzi)
AC 18R	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 18R (fino a 5 kN larghezza 60 mm apertura 33 mm 1 pezzo)
AC 22	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 22 (fino a 500 N larghezza 30 mm apertura 3 mm 2 pezzi)
AC 22R	Morsetto di tensione a vite con ganasce AC 22R (fino a 500 N larghezza 30 mm apertura 3 mm 1 pezzo)
AC 42	Terminale a strappo del cavo AC 42
AC 43	Composizione standard AC 43
AC 45	Dispositivo a forma concava AC 45 (a 1 kN Foro filettato M6)
AC 46	Dispositivo piatto a forma rettangolare AC 46 (a 1 kN Foro filettato M6)
AC 47	Dispositivo a forma rotondo AC 47 (a 1 kN Foro filettato M6)
AD 9001	Morsetto di tensione a vite con ganasce AD 9001 (fino a 100 N larghezza 15 mm apertura 8 mm 1 pezzo)
AD 9005	Morsetto di tensione a vite con ganasce AD 9005 (fino a 400 N larghezza 25 mm apertura 8 mm 1 pezzo)
AE 01	Morsetto standard AE 01
AE 02	Morsetto standard AE 02
AE 03	Morsetto di tensionamento della striscia AE 03 (fino a 500 N larghezza 40 mm apertura 2,5 mm 1)
AE 04	Morsetto di tensionamento della striscia AE 04 (fino a 500 N larghezza 15 mm apertura 6 mm 1)
AE 05	Morsetto di tensione per funi e filettature AE 05 (fino a 500 N larghezza apertura 2,5 mm 1)
AE 06	Terminale a strappo del cavo AE 06
AE 07	Morsetto a cuneo con ganasce AE 07 (fino a 500 N larghezza 14 mm apertura 6 mm 1)
AE 08	Piastra di pressione AE 08 (Ø 47 mm a 5 kN)
AE 08R	Accessori per la misurazione della forza AE 08R
AE 500	Morsetto di tensione a vite con ganasce AE 500

Modello	Descrizione
AFM 05	Adattatore AFM 05 (Filettatura esterna M10 Foro filettato M6)
AFM 06	Adattatore AFM 06 (Foro filettato M10 Foro filettato M6)
AFM 07	Adattatore AFM 07 (Filettatura esterna M10 Foro filettato M6)
AFM 12	Adattatore AFM 12 (Foro filettato M6 Foro filettato M6)
AFM 15	Adattatore AFM 15 (Foro filettato M12 Foro filettato M6)
FH-A04	Cavo d'interfaccia RS-232 FH-A04
FS-E07	Alimentatore EURO FS-E07
YKA-01	Schuko>Adattatore di alimentazione con spina UK YKA-01
YKA-02	Adattatori da viaggio YKA-02
YKT-01	Stampante ad aghi YKT-01

SOFTWARE

Modello	Descrizione
AFH FAST	Software di trasmissione per misurazioni di forza-tempo, AFH FAST
AFH LD	Software di trasmissione per misurazioni di forza-distanza AFH LD

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-161	Certificato di calibrazione di fabbrica 961-161 (trazione N)
961-261	Certificato di calibrazione di fabbrica 961-261 (compressione N)
961-361	Certificato di calibrazione di fabbrica 961-361 (trazione, compressione N)
963-161	Certificato di calibrazione DAkkS 963-161 (direzione della forza trazione unità risultato della misurazione N Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
963-261	Certificato di calibrazione DAkkS 963-261 (direzione della forza compressione unità risultato della misurazione N Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
963-361	Certificato di calibrazione DAkkS 963-361 (direzione della forza trazione, compressione unità risultato della misurazione N Metodo di calibrazione DKD-R 3-3 - procedura A)
970-105	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-105

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Funzione Peak-Hold: rilevamento del valore di picco nell'ambito di un processo di misurazione
	Push and Pull: lo strumento di misura è in grado di misurare forze di trazione e di compressione
	Memoria: Spazi di memoria interni al dispositivo, ad es. per pesi di tara, dati di misurazione, dati di articoli, PLU ecc.
	Interfaccia dati RS-232: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche per il trasferimento dei dati su lunghe distanze. Possibilità di rete con topologia bus
	Interfaccia dati USB: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche
	Statistica: Il dispositivo calcola i dati statistici, il valore medio, la differenza standard in base ai valori di misurazione memorizzati
	Misurazione con intervallo di tolleranza (funzione di Checkweighing): valori limite superiore e inferiore programmabili, ad es. per lo smistamento, il porzionamento o la misurazione di rivestimenti o spessori dei materiali. Il processo è supportato da un segnale acustico e/o ottico
	ZERO: Azzeramento del display
	Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile
	Alimentatore di rete: 230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Software PC: per il trasferimento dei dati di misurazione dal dispositivo a un PC
	Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi
	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi