

KERN FH 1K

KERN

Aparelho de medição de força digital universal para medições de força de tração e de pressão com célula de medição externa



Material caixa do ecrã	Plásticos
Comprimento do cabo	3 m
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M12
Montagem - aplicação de força	Furo roscado M12
Suspensão da carga (força de tração)	Cabeça articulada

Funções

Função de cálculo da média	✓
Função do valor limite	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 de série USB-Device
------------	-------------------------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V 1000 mA
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	24 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	40 h
Acumulador tiempo de carga	120 min

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital (célula de medição externa)
Família de produto	FH-M

Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	1 kN
Leitura força [d] (N)	0,5 N
Cabeça de medição frequência	2 kHz
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Unidade pré-ajustada	N
Memória interna de dados: Número de valores individuais	10
Memória interna de dados: Número de grupos de valores	1
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Direcções da força	tração pressão

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã reversível	✓

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	80×55×20 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	180×55×20 mm
Dimensões visor (L×P×A)	45×25×0 mm
Material da caixa	plástico

KERN FH 1K

KERN

Aparelho de medição de força digital universal para medições de força de tração e de pressão com célula de medição externa

Temperatura de armazenamento
[Max] 40 °C

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para calibração
DAkkS (força de tração) 963-162

Número do artigo para calibração
DAkkS (força de pressão) 963-262

Número do artigo para calibração
DAkkS (força de tração/força de
pressão) 963-362

Número do artigo para calibração
de fábrica (força de tração) 961-162

Número do artigo para calibração
de fábrica (força de pressão) 961-262

Número do artigo para calibração
de fábrica (força de tração/força
de pressão) 961-362

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 330×190×175 mm

Método de envio Serviço de encomendas


Peso líquido aprox. 1,6 kg

Peso bruto aprox. 2,8 kg

Peso de envio 2,629 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

