

KERN FKB 36K0.1

Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte



Kategorie

| | |
|------------------|----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Tischwaage |
| Produktfamilie | FKB |

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 36 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0002 kg |
| Linearität | ± 0,0005 kg |
| Auflösung | 360.000 |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (E2); 10 kg (E2) |
| Mögliche Justierpunkte | 10 kg; 20 kg; 30 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 120 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,0005 kg |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 1 g |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 2 g |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| | g |
| | gn |
| | dwt |
| | ozt |
| | lb |
| | oz |
| ffa | |

| | |
|--|-----|
| | PCS |
| | % |

Display

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Größe | 120x38mm |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Englisch |
| | Symbolsprache |

Bauform

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 350×390×120 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 340×240 mm |
| Abmessungen Wägefläche | 340×240 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 340×240×21 mm |
| Material Gehäuse | ABS Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Libelle | ✓ |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |

Funktionen

| | |
|--|-------------------------|
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| Prozentbestimmung | ✓ |
| Umrechnungsfunktion | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Unterflurwägung | Haken (im Lieferumfang) |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen) | 360.000 |
| Zähl-Referenzgewicht eingebbar | ✓ |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 100 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 1 g |
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | 5, 10, 20, 50, free |
| IP-Schutz - Anzeige | kein IP-Schutz |
| | 5 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 2 min |
| | 1 min |
| | 30 min |

KERN FKB 36K0.1

KERN

Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| | 60 min 30 sec |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | off |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 6 |

Schnittstelle

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | RS-232 (optional) Ethernet (optional) Bluetooth BLE (v4.0) (optional) USB-Device (optional) KUP WLAN (optional) |
|----------------|--|

kompatibel mit EasyTouch ✓

Energieversorgung

| | |
|--|--|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK US CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO UK US CH |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 5,9V, 1A |
| Strombuchse für Netzteil | Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5,5mm, Ø innen 2,1mm, lang 13mm |
| Batterie-/Akkuart | Li-Ion |
| Batterie | 4×1.5 V AA |
| Batterieanschluss | Batterie-Einsatz |
| Batterie Betriebsdauer | 20 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 24 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 48 h |
| Akku Ladezeit | 8 h |
| Akku optional | Akku optional - intern |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |
|-----------------------|-------|

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 470×470×190 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 7 kg |
| Bruttogewicht ca. | 8 kg |
| Versandgewicht | 8,4 kg |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

