

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Balança de mesa compacta em aço inoxidável com ecrã especial Checkweighing para um trabalho ainda mais eficiente



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	1500 g
Leitura [d]	0,5 g
Reprodutibilidade	0,5 g
Linearidade	± 1,5 g
Resolução	3.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	1,5 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	1,5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 g
Fluência máxima (15 minutos)	2 g
Fluência máxima (30 minutos)	4 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g lb

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	20 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	235×175×55 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	175×165 mm
Dimensões superfície de pesagem	175×165 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Protecção IP - unidade completa	-
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
	EURO
	AUS
	UK
	US
	CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Bateria	sem bateria
Acumulador	NiMH, 7.2 V, 1200 mAh
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	24 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Balança de mesa compacta em aço inoxidável com ecrã especial Checkweighing para um trabalho ainda mais eficiente

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×245×110 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envio	2,4 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

