

KERN FOB 1K-4LM

KERN

Balança de mesa compacta de aço inoxidável com ecrã especial checkweighing para um trabalhar ainda mais eficiente, , opcionalmente com aferição



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-LM

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	1500 g
Leitura [d]	0,5 g
Reprodutibilidade	0,5 g
Linearidade	± 1,5 g
Peso mínimo [Min]	10 g
Resolução	3.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	1 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	1,5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	2,5 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g
Avaliação da conformidade possível	✓

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	256×285×100 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	248×198 mm
Dimensões superfície de pesagem	248×198 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox

Funções	
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Protecção IP - unidade completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	4×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	48 h
Bateria tempo de operação - sem retroiluminação	66 h
Bateria tiempo de carga	48 h

KERN FOB 1K-4LM

KERN

Balança de mesa compacta de aço inoxidável com ecrã especial checkweighing para um trabalhar ainda mais eficiente, , opcionalmente com aferição

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,5 g

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-227
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	420×305×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,8 kg
Peso de envio	4,7 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

