



FOB



FOB-NL



## Bilancia da tavolo in acciaio inox compatta con ampia portata

### Caratteristiche

- KERN FOB: Innovativa pesata con valore di tolleranza: Il colore del display cambia a seconda del risultato della pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto utile per porzionare, dosare, smistare
- KERN FOB-NL: Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (solo con funzionamento a batteria)
- Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
- Elevata protezione dall'umidità grazie all'impermeabilizzazione al silicone della cella di carico, dell'elettronica e delle saldature

- L'ausilio per il vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
- Conforme ai requisiti igienici elevati dell'industria alimentare
- Grazie all'alimentazione a batteria/funzionamento ad accumulatore (opzionale), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma

### Accessori



- Vaschetta tara di acciaio inox, ideale per pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura ecc., dimensioni totali L×P×A 400×300×45 mm, KERN RFS-A02

### FOB

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN FOB-A05S05
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 24 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h, KERN FOB-A07

### FOB-NL

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN FOB-A13S05
- Adattatore di rete esterno, KERN YKA-29



| Modello KERN  | FOB 1.5K0.5   | FOB 3K1      | FOB 6K2       | FOB 3K-4NL                                      | FOB 7K-4NL | FOB 10K-3NL | FOB 30K-3NL |
|---|---------------|--------------|---------------|---|------------|-------------|-------------|
| Portata [Max] kg  | 1,5           | 3            | 6             | 3   | 5   7,5    | 8   15      | 16   30     |
| Divisione [d] g   | 0,5           | 1            | 2             | 0,2   | 0,5   1    | 1   2       | 2   5       |
| Retroilluminazione del display LCD, altezza delle cifre |               | sì, 20 mm    |               | no, 25 mm                                       |            | sì, 25 mm   |             |
| Dimensioni superficie di pesata L×P                     |               | 175×165 mm   |               | 252×200 mm                                      |            |             |             |
| Dimensioni totali L×P×A                                 | 235×175×55 mm |              | 243×183×54 mm | 285×255×90 mm                                   |            |             |             |
| Alimentazione   |               | Alimentatore |               | Batteria, 4×1.5 V AA, funzionamento fino a 48 h |            |             |             |
| Peso netto  | 1,8 kg        | 2,0 kg       |               | 3,8 kg  |            |             |             |
| Temperatura ambiente ammessa                            |               | 5 °C – 35 °C |               | 5 °C – 35 °C                                    |            |             |             |
| Su richiesta Certificato DAKKS                          | 963-127       | 963-127      | 963-128       | 963-127   | 963-128    | 963-128     | 963-128     |

\*Bilancia con divisione multipla, all'aumentare o al diminuire del carico passa automaticamente alla portata superiore o inferiore [Max] e leggibilità [d]