

# KERN FOB 3K1

# KERN

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	3000 g
Divisione [d]	1 g
Riproducibilità	1 g
Linearità	± 3 g
Risoluzione	3.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	3 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g lb

## Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	si

Display altezza cifre	20 mm
-----------------------	-------

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	235×175×55 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	175×165 mm
Dimensioni superficie di pesata	175×165 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inox
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

## Funzioni

Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore	NiMH, 7.2 V, 1200 mAh
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	24 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %

# KERN FOB 3K1

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-247

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-127

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 390×245×110 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 2,0 kg

Peso lordo ca. 2,4 kg

Peso di spedizione 2,4 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

