

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP65 contra pó e respingos de água



Ecrã altura de dígitos 25 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A) 285×255×90 mm

Dimensões superfície de pesagem (L×P) 252×200 mm

Dimensões superfície de pesagem 252×200 mm

Material da caixa aço inox

Material superfície de pesagem aço inox

Funções

Protecção IP - unidade completa IP65

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador 2 min

Função de tarar manualmente (várias vezes)

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida Bateria

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento EURO CH

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional EURO UK US CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 230 V AC, 50 Hz

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] 15 V, 500 mA

Tomada eléctrica para a fonte de alimentação Ficha oca, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, comprimento 12 mm

Tipo de bateria / acumulador Alcalino(-manganês) Bateria 4×1.5 V AA

Conexão da bateria Almofada + Mola

Bateria tiempo de carga 48 h

Bateria tensão 6 V

Bateria - peso individual 92 g

Bateria/acumulador ligado não conectado, em anexo

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min] 5 °C

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Humidade ambiente [Min] 25 %

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-NL

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	3000 g
Leitura [d]	0,2 g
Reprodutibilidade	0,2 g
Linearidade	± 0,6 g
Resolução	15.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	3 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	3 kg
Tempo transitório	2 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 g
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Unidades de medição	g lb
Fluência máxima (15 minutos)	800 mg
Fluência máxima (30 minutos)	1,6 g
Unidade pré-ajustada	g

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não

KERN FOB 3K-4NL

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP65 contra pó e respingos de água

Humidade ambiente [Max] 95 %

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem 961-247

Número do artigo para calibração DAkkS 963-127

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 420×350×175 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 4,4 kg

Peso de envio 5,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761214361

Número de mercadoria 84238129

Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

