

# KERN FOB 3K-4NL

**KERN**

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP67 contra pó e respingos de água



Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	25 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	285×255×90 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	252×200 mm
Dimensões superfície de pesagem	252×200 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox

## Funções

Protecção IP - unidade completa	IP65
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	15 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	4×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	48 h
Bateria tensão	6 V

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de mesa em aço inoxidável
Família de produto	FOB-NL

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	3000 g
Leitura [d]	0,2 g
Reprodutibilidade	0,2 g
Linearidade	± 0,6 g
Resolução	15.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	3 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	3 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 g
Fluência máxima (15 minutos)	800 mg
Fluência máxima (30 minutos)	1,6 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g lb

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

# KERN FOB 3K-4NL

Balança de mesa de aço inoxidável com áreas de pesagem grandes com tipo de proteção IP67 contra pó e respingos de água

## Serviços


Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkks	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	420×350×175 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envio	5,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

