

KERN FOB 6K2

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con indicador de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	1
Campo de pesaje [Max]	6000 g
Lectura [d]	2 g
Reproducibilidad	2 g
Linealidad	± 6 g
Resolución	3.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	6 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	6 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	6 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g lb
Fluencia máxima (15 minutos)	8 g
Fluencia máxima (30 minutos)	16 g
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	20 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	235×175×55 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	175×165 mm
Dimensiones superficie de pesaje	175×165 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓

Funciones

Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	visual
Protección IP - unidad completa	-
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	2 min
Función de tara	manualmente (varias veces)

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Fuente de alimentación extraíble	desmontable
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm
Tipo de batería / acumulador	NiMH
Pila	sin batería
Acumulador	NiMH, 7.2 V, 1200 mAh
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	24 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

KERN FOB 6K2

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con indicador de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia

Acumulador opcional

Acumulador opcional -
interno

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	390×245×115 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envío	2,43 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1214392
Número de mercancía	84238 129
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

