

# KERN FOB 6K2

# KERN

Balance compacte en inox écran de contrôle de poids spécial pour un travail encore plus efficace



## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	235×175×55 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	175×165 mm
Dimensions surface de pesée	175×165 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓

## Fonctions

Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	optique
Protection IP - dispositif complet	-
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Type de pile/accu	NiMH
Pile	pas de pile
Batterie	NiMH, 7.2 V, 1200 mAh
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	24 h
Batterie temps de chargement	8 h
Batterie en option	Batterie en option - interne

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	6000 g
Lecture [d]	2 g
Reproductibilité	2 g
Linéarité	± 6 g
Résolution	3.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	6 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	6 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	6 g
Fluage maximal (15 minutes)	8 g
Fluage maximal (30 minutes)	16 g
Unité pré-réglée	g
Unités de mesure	g lb

## Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	20 mm

# KERN FOB 6K2

# KERN

Balance compacte en inox écran de contrôle de poids spécial pour un travail encore plus efficace

## Homologation

Sigle CE ✓

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation 961-248

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-128

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

## Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 390×245×115 mm

Poids net 1,81 kg

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 2,0 kg

Poids brut env. 2,6 kg

Poids d'expédition 2,43 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

