

KERN FOB 6K2

KERN

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance da tavolo in acciaio inox |
| Famiglia di prodotti | FOB |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Numero di portata | 1 |
| Portata [Max] | 6000 g |
| Divisione [d] | 2 g |
| Riproducibilità | 2 g |
| Linearità | ± 6 g |
| Risoluzione | 3.000 |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 6 kg (M1) |
| Possibili punti di regolazione | 6 kg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 6 g |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 8 g |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 16 g |
| Unità preimpostata | g |
| Unità di misura | g lb |

Display

| | |
|-------------------------|-----|
| Tipo di display | LCD |
| Display retroilluminato | si |

| | |
|-----------------------|-------|
| Display altezza cifre | 20 mm |
|-----------------------|-------|

Design

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 235×175×55 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 175×165 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 175×165 mm |
| Materiale alloggiamento | acciaio inox |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Livella | ✓ |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|-------------------------|
| Pesata tolleranza | ✓ |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale | visivo |
| Protetta IP - unità completa | - |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 2 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |

Alimentazione

| | |
|---|--------------------------|
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |
| Alimentatore di rete tipo | Alimentatore di rete |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| | EURO |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | AUS UK US CH |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 6 V - 15 V / 500 mA |
| Tipo di batteria/accumulatore | NiMH |
| Batteria | nessuna batteria |
| Accumulatore | NiMH, 7.2 V, 1200 mAh |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 24 h |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale - interno |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |
| Umidità ambientale [Min] | 25 % |
| Umidità ambientale [Max] | 95 % |

KERN FOB 6K2

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-248

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-128

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 390×245×115 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 2,0 kg

Peso lordo ca. 2,6 kg

Peso di spedizione 2,43 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

