

KERN FOB 6K-3LM

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia, opcionalmente con homologación



Categoría

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanza industrial |
| Grupo de producto | Balanza de mesa de acero inoxidable |
| Familia de productos | FOB-LM |

Sistema de medición

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Número de campos de pesaje | 1 |
| Campo de pesaje [Max] | 6000 g |
| Lectura [d] | 2 g |
| Reproducibilidad | 2 g |
| Linealidad | ± 4 g |
| Peso mínimo [Min] | 40 g |
| Resolución | 3.000 |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
| Peso recomendado para ajuste | 5 kg (M1) |
| Posibles puntos de ajuste | 5 kg |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Carga excéntrica a 1/3 [Max] | 6 g |
| Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad) | g |
| Posibilidad de evaluación de la conformidad | ✓ |
| Tipo de balanza | Balanza de un rango |
| Unidades de medición | g |
| Unidad predefinida | g |

Pantalla

| | |
|------------------|-----|
| Tipo de pantalla | LCD |
|------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-------|
| Pantalla retroiluminación | sí |
| Pantalla altura de dígitos | 25 mm |

Diseño

| | |
|--|------------------|
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 256×285×100 mm |
| Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 248×198 mm |
| Dimensiones superficie de pesaje | 248×198 mm |
| Material de carcasa | acero inoxidable |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |

Funciones

| | |
|--|----------------------------|
| Pesaje de tolerancia | ✓ |
| Pesaje de tolerancia - tipo de señal | visual |
| Protección IP - unidad completa | IP67 |
| Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador | 2 min |
| Función de tara | manualmente (varias veces) |

Alimentación

| | |
|--|---|
| Alimentación suministrada | Fuente de alimentación |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación de enchufe |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | EURO CH |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 12 V, 500 mA |
| Toma de corriente para la fuente de alimentación | Conector hueco, interior menos, Ø interior 2,1 mm, Ø exterior 5,5 mm, largo 12 mm |
| Tipo de batería / acumulador | Álcali(-manganeso) |
| Pila | 4×1.5 V AA |
| Conexión de la batería | Almohadilla + Muelle |
| Pila tiempo de funcionamiento - con retroiluminación | 48 h |
| Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 66 h |
| Pila tiempo de carga | 48 h |
| Batería/acumulador conectado | no conectado, adjunto |

KERN FOB 6K-3LM

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia, opcionalmente con homologación

Condiciones medioambientales

| | |
|-----------------------------|-------|
| Temperatura ambiental [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiental [Max] | 40 °C |
| Humedad ambiental [Min] | 25 % |
| Humedad ambiental [Max] | 95 % |

Homologación

| | |
|---|-----|
| Marca CE | ✓ |
| Evaluación de la conformidad posible de fábrica | ✓ |
| Clase de precisión | III |
| Intervalo de escala de verificación [e] | 2 g |

Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación | 961-248 |
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 965-228 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 963-128 |
| Número de artículo para certificado de conformidad | 969-517 |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 420×305×180 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 3,8 kg |
| Peso bruto aprox. | 4,8 kg |
| Peso de envío | 4,7 kg |

Información sobre el producto

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN | 4045761214347 |
| Número de mercancía | 84238129 |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

