

NEW



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!



## Balanza de mesa robusta con clase de protección IP68/IP69K y pantalla con checkweighing, homologación opcional

### Características

- IP68/IP69K contra polvo y salpicadura de agua. Por lo tanto, muy robusto y duradero. Ideal para condiciones ambientales severas
- Plato de pesaje acero inoxidable, fácil e higiénico de limpiar
- La batería y la fuente de alimentación están incluidas en el volumen de suministro para el funcionamiento continuo de la balanza, incluso durante el tiempo de carga
- Gracias al uso con acumulador, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Pesaje innovador con rango de tolerancia: El color de la pantalla cambia según el resultado de pesaje (demasiado ligero/correcto/demasiado pesado), facilitando así el racionado, dosificado y clasificado

- Función de recuento de piezas integrada con peso unitario almacenable
- Función de reposo: La balanza cambia automáticamente al modo de ahorro de energía después de un tiempo de inactividad ajustable

### Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A x P 190 x 230 mm
- Dimensiones totales A x P x A 288 x 233 x 102 mm
- Peso neto aprox. 2,2 kg
- Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 500 h sin retroiluminación, tiempo de carga aprox. 4 h
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

### Principales campos de aplicación

- Sector de la alimentación
- Industria química
- Industria farmacéutica

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Valor de verificación [e] g	Carga mín. [Min] g	Peso parcial mínimo (Normal) g/pieza	Opciones	
						Homologación	Cert. de calibración
KERN						M KERN	DAkKS acr. KERN
FPB 3K-4	3	0,2	-	-	2	-	963-127
FPB 6K-3	6	0,5	-	-	5	-	963-128
FPB 15K-3	15	1	-	-	10	-	963-128
FPB 30K-3	30	2	-	-	20	-	963-128

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

FPB 3K-3M	3	1	1	20	10	965-227	963-127
FPB 6K-3M	6	2	2	40	20	965-228	963-128
FPB 15K-3M	15	5	5	100	50	965-228	963-128
FPB 30K-2M	30	10	10	200	100	965-228	963-128