



NEW



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Robusta bilancia da banco con classe di protezione IP68/IP69K e visualizzazione checkweighing, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- Elevata protezione dalla polvere e dall'acqua IP68/IP69K, ideale per condizioni ambientali dure
- Piatto di pesata inox, quindi facile e igienico da pulire
- Batteria e alimentatore in dotazione per il funzionamento continuo della bilancia, anche durante il periodo di carica
- Grazie all'alimentazione accumulatore, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- Innovativa pesata con valore di tolleranza: Il colore del display cambia a seconda del risultato della pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è pertanto utile per porzionare, dosare, smistare

- Funzione di conteggio pezzi integrata con peso del pezzo memorizzabile
- Funzione Sleep: la bilancia passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico dopo un periodo regolabile di inattività

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, LxP 190x230 mm
- Dimensioni totali LxPxA 288x233x102 mm
- Peso netto ca. 2,2 kg
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 500 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca 4 h
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Principali ambiti di applicazione

- Industria alimentare
- Industria chimica
- Industria farmaceutica

DI SERIE



OPZIONE



FACTORY



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Peso minimo del pezzo (Normale) g/pezzoo	Su richiesta	
						Omologazione M KERN	Certificato DAkkS acc. KERN
FPB 3K-4	3	0,2	-	-	2	-	963-127
FPB 6K-3	6	0,5	-	-	5	-	963-128
FPB 15K-3	15	1	-	-	10	-	963-128
FPB 30K-3	30	2	-	-	20	-	963-128

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

FPB 3K-3M	3	1	1	20	10	965-227	963-127
FPB 6K-3M	6	2	2	40	20	965-228	963-128
FPB 15K-3M	15	5	5	100	50	965-228	963-128
FPB 30K-2M	30	10	10	200	100	965-228	963-128