

KERN TG 1250-0.1FN

KERN

Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.



Pantalla

Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla altura de dígitos	10 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	126×65×35 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	130×64×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	130×64×32 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	1 m

Funciones

Registro continuo de datos de medición posible	✓
Posibilidad de aumentar la precisión de las mediciones	✓
Función de memoria	✓
Función estadística	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AAA
Pila tiempo de carga	50 h
Batería capacidad	1.100 mAh
Batería tensión	1,5 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	0 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	50 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-112
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×198×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de capa
Grupo de producto	Medidor del espesores de capa digital
Familia de productos	TG

Sistema de medición

Offset accur (% de [Max])	1%
Rango de medición de capa [d] (µm)	100 µm; 1250 µm
Lectura espesor de capa [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Medidores del espesor de capa tipo de sensor	FE NFE
Objeto de ensayo capa	Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F Recubrimientos sobre metales no magnéticos, tipo N
Espesor mínimo capa	300 µm
Muestra mínima, plana (radio)	6 mm
Muestra mínima, convexo (radio)	1,5 mm
Muestra mínima, cóncava (radio)	50 mm
Posición de colocación del sensor	externo
Unidades de medición	µm inch (mil)
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	99
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	1
Tolerancia (% de [Max])	3%

KERN TG 1250-0.1FN



Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.


Peso neto aprox. 0,10 kg

Peso bruto aprox. 0,75 kg

Peso de envío 0,75 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

