

# KERN HCD 300K-2D

**KERN**

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 150 kg; 300 kg



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HCD

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	150 kg; 300 kg
Afreesbaarheid [d]	0,05 kg; 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,05 kg; 0,1 kg
Linearisatie	± 0,1 kg; 0,2 kg
Resolutie	3.000, 3.000

Justermogelijkheden Justering met extern gewicht

Aanbevolen justergewicht 200 kg (M1)

Mogelijke aanpassingspunten 300 kg

Inslingertijd 2 s

Opwarmtijd 10 min; 10 min

Maximale kruip (15 minuten) 400 g

Maximale kruip (30 minuten) 800 g

Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk ✓

Vooraf ingestelde eenheid kg

Eenheden kg

lb

N

Tolerantie (% van [Max]) 0,2%

Weegcel type aluminium

## Schermb

Type display	LCD
Schermb achtergrondverlichting	✓
Schermb cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×79×276 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	150 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	79,3 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	97,7 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	276,1 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	246,5 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	26 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	18 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	9,6 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	17 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Meetcellen - aantal	1

## Functies

Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
	3 min
	5 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 min
	30 min
	20 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)

# KERN HCD 300K-2D

# KERN

Kraanweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 150 kg; 300 kg

Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	100 h
Batterij spanning	6 V
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	290×220×140 mm
Nettogewicht	1,06 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,8 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

