

# KERN HFD 6T-3IP

# KERN

Balanza de grúa robusta de alta resolución, con grado de protección IP67



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de grúa
Familia de productos	HFD

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza multirango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	1500 kg; 3000 kg; 6000 kg
Lectura [d]	0,5 kg; 1 kg; 2 kg
Reproducibilidad	0,5 kg; 1 kg; 2 kg
Linealidad	± 1 kg; 2 kg; 4 kg
Resolución	3.000, 3.000, 3.000
Rango de tara	5998 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	6000 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	6000 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min; 10 min
Fluencia máxima (15 minutos)	8 kg
Fluencia máxima (30 minutos)	16 kg
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
Frecuencia de medición interna	10 Hz
Tolerancia (% de [Max])	0,2%
Célula de pesaje tipo de carga	HS-16 8T
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	LED blanco
Pantalla tamaño	115 x40 mm
Pantalla altura de dígitos	30 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

## Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	518×194×151 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	194×160×129 mm
Dimensiones de carcasa - anchura (A)	194 mm
Dimensiones de carcasa - profundo (B)	129 mm
Dimensiones de carcasa - altura/ longitud (C)	160 mm
Dimensiones - altura total/longitud total (D)	518 mm
Dimensiones - longitud interior (E)	467 mm
Dimensiones corchete/arriba - diámetro de orificio (F)	68,3 mm
Dimensiones gancho/abajo - diámetro de orificio (G)	68,3 mm
Dimensiones corchete/arriba - espesor (I)	25,4 mm
Dimensiones gancho/abajo - espesor (I)	25,4 mm
Material de carcasa	aluminio fundido
Material suspensión	acero forjado sin alear
Material gancho de carga	acero forjado sin alear
Material célula(s) de carga	acero de alta aleación
Células de carga - número	1

## Funciones

Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Funcionamiento inalámbrico	✓
Indicación de capacidad	✓
Alcance módulo de radio	20 m
Función Standby	✓
Función Hold	✓
Protección IP - unidad completa	IP67
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptador de red	seleccionable

# KERN HFD 6T-3IP

# KERN

Balanza de grúa robusta de alta resolución, con grado de protección IP67

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Número de teclas de manejo	5

## Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 V - 240 V AC
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V DC, 2500 mA
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Pila	1×12 V, Type 23 A
Conexión de la batería	Terminales enchufables
Batería capacidad	5.200 mAh
Acumulador	7,4 V, 5200 mAh
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	30 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	70 h
Acumulador tiempo de carga	12 h

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	0 %
Humedad ambiental [Max]	80 %

## Homologación

Marca CE	✓
Comprobado por TÜV	✓

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-252
Número de artículo para calibración DAkkS	963-132H

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517
----------------------------------------------------	---------

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	720×275×265 mm
Peso neto	15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	15 kg
Peso bruto aprox.	17 kg
Peso de envío	17 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

