

KERN IXC 10K-4

KERN

Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce.
Funzionamento intuitivo



Omologazione

Marchio CE

✓

Display

Tipo di display

LCD

Display tipo

LCD con retroilluminazione

Display dimensioni

160×60 mm

Display retroilluminato

sì

Display barrette

6

Display altezza cifre

48 mm

Linguaggi dell'interfaccia utente

Inglese
Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)

232×150×80 mm

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)

300×240×109 mm

Materiale alloggiamento del display

acciaio inossidabile

Materiale piatto di pesata

acciaio inox

Materiale piattaforma

acciaio, verniciato a polvere

Dimensioni superficie di pesata (L×P)

300×240 mm

Apparecchio indicatore lunghezza cavo

3 m

Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]

3 m

Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio

0,1 Nm

Materiale cella (celle) di carico

alluminio

Celle di carico - numero

1

Piedini di livellamento regolabili

✓

Livella

✓

Supporto a parete

✓

Stativo rotabile

no

Stativo inclinabile

no

Funzioni

Numero di tasti per il comando

7

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete

off

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore

5 min
2 min
1 min
30 min

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	IXC

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Numero di portata	1
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	15 kg
Divisione [d]	0,0005 kg
Risoluzione	30.000
Linearità	± 0,0015 kg
Riproducibilità	0,0005 kg
Unità preimpostata	kg

Unità di misura	kg
	g
	lb
	ffa
	PCS
	%

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0025 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 g
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone
Collegamento della celle di carico	4-conduttori

KERN IXC 10K-4

Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce.
Funzionamento intuitivo

	60 min 30 sec
Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000

	RS-232 (opzionale, factory) Ethernet (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory)
Interfacce	analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) USB-Device (opzionale, factory)
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	IP68
Protetta IP - cella di carico	IP65
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	500 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	5 g
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	700×410×230 mm
Peso netto	5,34 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	13,2 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517


KERN IXC 10K-4



Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce.
Funzionamento intuitivo

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

