


# KERN KDP 300-3

# KERN

Piattaforme di pesata universali da integrare in modo flessibile nei processi produttivi



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Piattaforma digitale
Famiglia di prodotti	KDP

## Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	350 g
Divisione [d]	1 mg
Risoluzione	350.000
Linearità	± 5 mg
Riproducibilità	2 mg
Unità preimpostata	g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	350 g (F1)
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	5 mg
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	0×0×0 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	165×166×75 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	165×165×73 mm

Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	146×146×80 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	157×157×80 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	165×166×140 mm
Materiale alloggiamento del display	Nessun display disponibile
Materiale piatto di pesata	plastica, verniciatura conduttiva
Materiale piattaforma	Plastica
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	105 mm
Lunghezza cavo	1,2 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	1,5 m
Piedini di livellamento regolabili	✓
Livella	✓

## Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Interfacce	Ethernet (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) USB-Device
Protetta IP - display	nessuna protezione IP

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
-------------------------	-----

# KERN KDP 300-3



Piattaforme di pesata universali da integrare in modo flessibile nei processi produttivi

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×530×160 mm
Peso netto	1,04 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	4,2 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

