

# KERN KFA 6000V20L

**KERN**

Fléau de bascule acier laqué



## Catégorie

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marque                | KERN             |
| Catégorie de produits | Composant        |
| Groupe de produit     | Fléau de bascule |
| Famille de produits   | KFA-V20-IP67     |

## Système de mesure

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Portée [Max]                          | 6000 kg         |
| Lecture [d]                           | 2 kg            |
| Connexion de cellule de pesée         | 6-conducteurs   |
| Cellule de pesée type de construction | ZEMIC H8C 3 ton |

## Forme de construction

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Dimensions surface de pesée (L×P)           | 2000×160 mm                  |
| Dimensions surface de pesée                 | 2000×160 mm                  |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)      | 2091×160×115 mm              |
| Matériau plateau de pesée                   | acier, revêtement par poudre |
| Matériau plateforme                         | acier, revêtement par poudre |
| Matériau capteur(s) de charge               | acier allié                  |
| Matériau sous-structure                     | acier, revêtement par poudre |
| Vis de nivellement réglables                | ✓                            |
| Roulettes de transport                      | ✓                            |
| Longueur de câble                           | 5 m                          |
| Longueur du câble entre les barres de pesée | 5 m                          |
| Capteurs de charge - nombre                 | 4                            |
| Capacité nominale (WLL)                     | 8500 kg                      |

## Fonctions

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Protection IP - plateforme        | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |

## Services

|  |         |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkKS | 963-132 |
|--|---------|

## Emballage & expédition

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Délais de livraison          | 2 d             |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 2170×450×380 mm |
| Mode de livraison            | Transporteur    |
| Poids net env.               | 125 kg          |
| Poids brut env.              | 170 kg          |
| Poids d'expédition           | 170 kg          |

## Informations sur le produit

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN       | 4045761493759                |
| Numéro de marchandise | 90318080                     |
| Classification REACH  | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

**STANDARD**