

# KERN KFC-TM

Indicador con hasta tres interfaces y verificación opcional



Pantalla tamaño	160×60 mm
Pantalla secciones	6
Pantalla altura de dígitos	48 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Inglés Lenguaje simbólico

Diseño	
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	220×145×65 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	220×150×66,5 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Soporte rotable	no
Soporte inclinable	no
Soporte mural	✓

Funciones	
Función PreTare	✓
Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Determinación de porcentajes	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Memoria fiscal	memoria interna opcional
Memoria fiscal - número de posiciones de memoria	250.000
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Possible cantidad de referencia	5, 10, 20, 50, n (cualquier número de piezas)
Función Hold	✓
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	7

Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Indicador
Familia de productos	KFC

Sistema de medición	
Número de campos de pesaje	2
Resolución del terminal (no calibrable)	999.999
Resolución del terminal (calibrable)	3.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Linealización en puntos	3
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg g ffa PCS %
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg g
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Mín] (Ohm)	87
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Máx] (Ohm)	1227

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD con retroiluminación
Pantalla retroiluminación	sí

Indicador con hasta tres interfaces y verificación opcional

Interfaz	
Interfaces	RS-232 (opcional) Ethernet (opcional) Memoria fiscal (opcional, factory) analógica (0 - 10 V) (opcional) analógica (4 - 20 mA) (opcional) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional) USB-Device (opcional) KUP WiFi (opcional)
EasyTouch (ET) - Compatibilidad	vollständig

Alimentación	
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5,9V, 1A
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Pila	sin batería
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	20 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	48 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condiciones medioambientales	
Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

Homologación	
Marca CE	✓


Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
Clase de precisión	III

Servicios	
Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage   on request

Embalaje y envío	
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	270×210×170 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,75 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,9 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

