

KERN KFC-TM

Unità di valutazione che può contenere fino a tre interfacce ed omologazione opzionale



Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display dimensioni	160×60 mm
Display retroilluminato	sì
Display barrette	6
Display altezza cifre	48 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	220×145×65 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	220×145×65 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Supporto a parete	✓
Stativo rotabile	no
Stativo inclinabile	no

Funzioni	
Numero di tasti per il comando	7
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec

Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000

Interfacce	RS-232 (opzionale) Ethernet (opzionale) Memoria Alibi (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V)
------------	--

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Apparecchio indicatore
Famiglia di prodotti	KFC

Sistema di misura	
Numero di portata	2
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	999.999
Risoluzione del terminale (calibrabile)	3.000
Linearizzazione in punti	3
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg g lb ffa PCS %
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno

Omologazione	
Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Display	
Tipo di display	LCD

KERN KFC-TM

KERN

Unità di valutazione che può contenere fino a tre interfacce ed omologazione opzionale

	(opzionale) analogica (4 - 20 mA) (opzionale) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale) USB-Device (opzionale) KUP WiFi (opzionale)
Protetta IP - display	nessuna protezione IP

Conteggio

Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	270×210×170 mm
Peso netto	0,714 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,75 kg


Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,9 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

