

# KERN KFC-TM

# KERN

Unidade de avaliação com até três interfaces, opcionalmente com aferição



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Visor
Família de produto	KFC

Sistema de medição	
Número de campos de pesagem	2
Resolução terminal (não calibrável)	999.999
Resolução terminal (calibrável)	3.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Linearização em pontos	3
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g ffa PCS %
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg g
Avaliação da conformidade possível	✓
Célula de carga - resistência da célula de carga [Min] (Ohm)	87
Célula de carga - resistência da célula de carga [Máx] (Ohm)	1227

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	160×60 mm

Ecrã segmentos	6
Ecrã altura de dígitos	48 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	220×145×65 mm
Dimensões visor (L×P×A)	220×150×66,5 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Coluna rotativa	no
Coluna inclinação	no
Suporte de parede	✓

Funções	
Função PreTare	✓
Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Determinação de percentagens	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Memória alibi	memória interna opcional
Memória alibi - número de locais de memória	250.000
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 50, n (qualquer número de peças)
Função Hold	✓
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

Unidade de avaliação com até três interfaces, opcionalmente com aferição

Interface	
Interfaces	RS-232 (opcional) Ethernet (opcional) Memória Alibi (opcional, factory) análoga (0 - 10 V) (opcional) análoga (4 - 20 mA) (opcional) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional) USB-Device (opcional) KUP WiFi (opcional)
EasyTouch (ET) - Compatibilidade	vollständig

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5,9V, 1A
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Bateria	sem bateria
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	20 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	48 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Homologação	
Sinal CE	✓


Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III

Serviços	
Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage   on request

Embalagem e expedição	
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	270×210×170 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,75 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,9 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

