



10 KERN KFP-V40 IP68

Piattaforma in acciaio

Caratteristiche

- Piattaforma: interamente in acciaio inox
- 1 cella di carico, acciaio inox, incapsulate, IP68, certificazione di approvazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Livella e piedini a vite per livellare con precisione la bilancia



11 KERN KFP-V40 IP68

Ponte di pesata in acciaio inox

Caratteristiche

- Ponte di pesata completamente in acciaio inox, estremamente rigida grazie allo spessore del materiale
- **G** Ponte di pesata avvitato con viti in acciaio inox, per un accesso più facile alle celle di carico da sopra
- 4 Celle di carico, acciaio inox, incapsulate, IP68, certificazione di approvazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Possibilità di montaggio per mezzo dell'intelaiatura per fossa (opzionale)
- Livella e piedini a vite per livellare con precisione la bilancia
- Agevole livellamento del ponte di pesata da sopra



12 KERN KFD-V40 IP68

Ponte di pesata in acciaio inox

Caratteristiche

- Ponte di pesata completamente in acciaio inox, due rampe di salita integrate, estremamente rigida
- Costruzione estremamente bassa del ponte per una salita facile: altezza di salita solo 45 mm
- 4 Celle di carico, acciaio inox, incapsulate, IP68, certificazione di approvazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Livella e piedini a vite per livellare con precisione la bilancia



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Lunghezza del cavo ca. m	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata L×P×A mm
10 Piattaforma in acciaio inox KFP-V40 IP68							
KFP 6V40M	6	0,5	1 2	20	3	5,0	300×240×104
KFP 15V40M	15	1	2 5	40	3	5,0	300×240×104
KFP 15V40LM	15	1	2 5	40	3	5,0	400×300×107
KFP 30V40M	30	2	5 10	100	3	8	400×300×107
KFP 30V40LM	30	2	5 10	100	3	8	500×400×107
KFP 60V40M	60	5	10 20	200	3	8	400×300×120
KFP 60V40LM	60	5	10 20	200	3	10	500×400×124
KFP 150V40M	150	10	20 50	400	3	10	500×400×124
KFP 150V40LM	150	10	20 50	400	3	22	650×500×136
KFP 300V40M	300	20	50 100	1000 2000	3	22	650×500×136
11 Ponte di pesata in acciaio inox KFP-V40 IP68							
KFP 3000V40M	3000	1000	1000	20000	5	135	1500×1250×80
12 Ponte di pesata in acciaio inox KFD-V40 IP68							
KFD 600V40M*	600	200	200	4000	5	130	1600×1200×78
KFD 1500V40M*	1500	500	500	10000	5	130	1600×1220×95

1 * FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!