



### 1 KERN KBP-V20 IP65

#### Piattaforma

##### Caratteristiche


- Piatto di pesata in acciaio inox, **A** Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Preparazione per il montaggio semplice del set di messa a terra ESD sul ponte di pesata



DI SERIE

IP 65 1 DAY 2 DAYS

KPB 600



### 2 KERN KFP-V20 IP65

#### Piattaforma

##### Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, **B** Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie



DI SERIE

IP 65 1 DAY 2 DAYS

KPB 600



### 3 KERN KXP-V20 IP65

#### Piattaforma

##### Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, **C** Sottostruttura in acciaio verniciato, molto rigida, design piano
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie



DI SERIE

IP 65 1 DAY



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Lunghezza del cavo ca. m	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata LxPxA mm
---------	------------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------

1 Piattaforma KBP-V20 IP65							
KBP 6V20LM	3   6	0,2	1   2	20   40	2,5	3,8	300x300x110
KBP 15V20M	6   15	0,5	2   5	40   100	2,5	3,8	300x240x110
KBP 15V20LM	6   15	0,5	2   5	40   100	2,5	7	400x300x110
KBP 30V20M	15   30	1	5   10	100   200	2,5	7	400x300x110
KBP 60V20M	30   60	2	10   20	200   400	2,5	7	400x300x110
KBP 60V20LM	30   60	2	10   20	200   400	2,5	10	500x400x120
KBP 150V20M	60   150	5	20   50	400   1000	2,5	10	500x400x120
KBP 150V20LM	60   150	5	20   50	400   1000	2,5	19	650x500x150
KBP 300V20M	150   300	10	50   100	1000   2000	2,5	19	650x500x150
KBP 600V20M	300   600	20	100   200	2000   4000	2,5	42	800x600x200

2 Piattaforma KFP-V20 IP65							
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,4	230x230x103
KFP 6V20M	6	0,2	1   2	20   40	2,5	4,4	230x230x103
KFP 6V20LM	6	0,2	1   2	20   40	2,5	3,8	300x240x105
KFP 15V20M	6   15	0,5	2   5	40   100	2,5	3,8	300x240x105
KFP 15V20LM	6   15	0,5	2   5	40   100	2,5	7	400x300x114
KFP 30V20SM	15   30	1	5   10	100   200	2,5	3,8	300x240x105
KFP 30V20M	15   30	1	5   10	20	2,5	7	400x300x114
KFP 30V20LM	15   30	1	5   10	20	2,5	10	500x400x124
KFP 60V20M	30   60	2	10   20	200   400	2,5	7	400x300x114
KFP 60V20LM	30   60	2	10   20	200   400	2,5	10	500x400x124
KFP 150V20M	60   150	5	20   50	400   1000	2,5	10	500x400x124
KFP 150V20LM	60   150	5	20   50	400   1000	2,5	19	650x500x136
KFP 300V20M	150   300	10	50   100	1000   2000	2,5	19	650x500x136
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	42	800x600x189

3 Piattaforma KXP-V20 IP65							
KXP 6V20LM*	3   6	0,2	1   2	20   40	3	3,8	300x240x90
KXP 15V20M*	6   15	0,5	2   5	40   100	3	6	300x240x90
KXP 15V20LM*	6   15	0,5	2   5	40   100	3	8	400x300x90
KXP 30V20M*	15   30	1	5   10	100   200	3	8	400x300x90
KXP 30V20LM*	15   30	1	5   10	100   200	3	22	500x400x125
KXP 60V20M*	30   60	2	10   20	200   400	3	11	400x300x90
KXP 60V20LM*	30   60	2	10   20	200   400	3	17	500x400x125
KXP 150V20M*	60   150	5	20   50	400   1000	3	18	500x400x125
KXP 150V20LM*	60   150	5	20   50	400   1000	3	34	650x500x135
KXP 300V20M*	150   300	10	50   100	1000   2000	3	34	650x500x135

\* FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE!