

# KERN KXC-TM

Unità di valutazione in acciaio inox con protezione antipolvere e contro gli spruzzi d'acqua IP68 che può contenere fino a quattro interfacce, opzionalmente con omologazione



Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display dimensioni	160×60 mm
Display retroilluminato	sì
Display barrette	6
Display altezza cifre	48 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

<b>Design</b>	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	232×150×80 mm
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Supporto a parete	✓
Stativo rotabile	no
Stativo inclinabile	no

<b>Funzioni</b>	
Numero di tasti per il comando	7
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
	5 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec

Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓

Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000

Interfacce	RS-232 (opzionale, factory) Ethernet (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale,
------------	--

<b>Categoria</b>	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Apparecchio indicatore
Famiglia di prodotti	KXC

<b>Sistema di misura</b>	
Numero di portata	2
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	999.999
Risoluzione del terminale (calibrabile)	3.000
Linearizzazione in punti	3
Unità preimpostata	kg
	kg
	g
	lb
Unità di misura	ffa
	PCS
	%
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno

<b>Omologazione</b>	
Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

<b>Display</b>	
Tipo di display	LCD

# KERN KXC-TM

# KERN

Unità di valutazione in acciaio inox con protezione antipolvere e contro gli spruzzi d'acqua IP68 che può contenere fino a quattro interfacce, opzionalmente con omologazione

factory)  
analogica (0 - 10 V)  
(opzionale, factory)  
analogica (4 - 20 mA)  
(opzionale, factory)  
Bluetooth BLE (v4.0)  
(opzionale, factory)  
USB-Device (opzionale,  
factory)

Protetta IP - unità completa	IP68
Protetta IP - display	IP68

## Conteggio

Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione


Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×275×180 mm
Peso netto	1,55 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,4 kg
Peso di spedizione	3,3 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

