

# SAUTER LL 600

# KERN

Medidor de distancia por láser preciso en formato mini



Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de carga	5 h
Batería/acumulador conectado	conectado eléctricamente de fija, sin aislamiento

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-148
Número de artículo para calibración de fábrica	961-148

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	145×83×45 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg
Peso volumétrico del envío	0,1 kg

## Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1495586
Número de mercancía	90318080
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



Fecha de creación: 30.06.2026

## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de la longitud
Grupo de producto	Medidor de longitud
Familia de productos	LL

## Sistema de medición

Rango de medición longitud [Max]	60 m
Tolerancia	2 mm
Rango de medición longitud [Min]	5 cm
División	1 mm

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD gráfica
------------------	-------------

## Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	87×37×20 mm
Material de carcasa	aluminio
Material carcasa de pantalla	aluminio
Alineación de medición	vertical/horizontal
Potencia de láser	0,001 W
Clase de láser	2

## Funciones

Función de memoria	✓
--------------------	---

## Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Capacidad de la batería (Wh)	0,37 Wh