

# SAUTER LL 600

Télémètre laser précis au format miniature

# KERN



Date de création : 30.06.2026

## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de la longueur
Groupe de produit	Appareil de mesure de la longueur
Famille de produits	LL

## Système de mesure

Plage de mesure longueur [Max]	60 m
Tolérance	2 mm
Plage de mesure longueur [Min]	5 cm
Division	1 mm

## Écran

Écran type	graphique LCD
------------	---------------

## Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	87×37×20 mm
Matériau boîtier	aluminium
Matériau boîtier de l'écran	aluminium
Alignement de mesure	vertical/horizontal
Puissance du laser	0,001 W
Classe de laser	2

## Fonctions

Fonction mémoire	✓
------------------	---

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batterie
Type de pile/batterie	Li-Ion

Capacité de la pile (Wh)	0,37 Wh
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
Batterie temps de chargement	5 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-148
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-148

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	145×83×45 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,1 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	404576 1495586
Numéro de marchandise	90318080
Classification REACH	pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

