

SAUTER LL 600

Telemetro laser preciso in formato mini

KERN



Data di creazione: 30.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misura di lunghezza
Gruppo di prodotti	Misurator di lunghezza
Famiglia di prodotti	LL

Sistema di misura

Campo di misura lunghezza [Max]	60 m
Tolleranza	2 mm
Campo di misura lunghezza [Min]	5 cm
Divisione	1 mm

Display

Tipo di display	LCD grafico
-----------------	-------------

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	87×37×20 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Materiale alloggiamento del display	alluminio
Allineamento di misura	verticale/orizzontale
Potenza elettrica laser	0,001 W
Classe di laser	2

Funzioni

Funzione di memoria	✓
---------------------	---

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Capacità della batteria (Wh)	0,37 Wh

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	5 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-148
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-148

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	145×83×45 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1495586
Numero merceologico	90318080
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

