

SAUTER LL 600

Nauwkeurige mini-laserafstandsmeter

KERN



Datum van opstelling: 30.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Lengtemaat
Productgroep	Lengtemeter
Productfamilie	LL

Meetsysteem

Meetbereik lengte [Max]	60 m
Tolerantie	2 mm
Meetbereik lengte [Min]	5 cm
Divisie	1 mm

Scherm

Type display	grafisch LCD
--------------	--------------

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	87x37x20 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal displaybehuizing	aluminium
Meetuitlijning	verticaal/horizontaal
Laservermogen	0,001 W
Laserklasse	2

Functies

Geheugenfunctie	✓
-----------------	---

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijcapaciteit (Wh)	0,37 Wh

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Accu oplaadtijd	5 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-148
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-148

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	145x83x45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	404576 1495586
Goederencode	90318080
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

