

SAUTER LL 600

Telémetro laser de precisão em formato mini

KERN



Data de criação: 30.06.2026

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição do comprimento
Grupo de produto	Medidor de comprimento
Família de produto	LL

Sistema de medição

Gama de medição longitude [Max]	60 m
Tolerância	2 mm
Gama de medição longitude [Min]	5 cm
Divisão	1 mm

Ecrã

Tipo de exposição	gráfico LCD
-------------------	-------------

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	87×37×20 mm
Material da caixa	alumínio
Material caixa do ecrã	alumínio
Medição de alinhamento	vertical/horizontal
Potência do laser	0,001 W
Classe de laser	2

Funções

Função memória	✓
----------------	---

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion

Capacidade da bateria (Wh)	0,37 Wh
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Acumulador tiempo de carga	5 h
Bateria/acumulador ligado	conexão elétrica fixa, não isolada

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-148
Número do artigo para calibração de fábrica	961-148

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	145×83×45 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg
Peso volumétrico da entrega	0,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1495586
Número de mercadoria	90318080
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

