


KERN MWC 600K-1

KERN

Balança de cadeiras de rodas móvel com pegas e rodízios



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança electrónica de cadeira de rodas
Família de produto	MWC

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	600 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Reprodutibilidade	0,2 kg
Linearidade	± 0,6 kg
Resolução	6.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	600 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	300 kg; 600 kg
Tempo transitório	2 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 kg
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Unidades de medição	kg lb
Ligação da célula de pesagem	4-condutores
Fluência máxima (15 minutos)	400 g
Fluência máxima (30 minutos)	800 g
Unidade pré-ajustada	kg
Célula de pesagem tipo	alumínio revestida de silicone

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação

Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	4,7" (115×35 mm)
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	25 mm
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	1100×1000×80 mm
Dimensões visor (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	800×800 mm
Dimensões superfície de pesagem	800×800 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1000×1000×80 mm
Material da caixa	aço, revestido a pó
Material superfície de pesagem	aço, recubierto de polvo
Material plataforma	aço, revestido a pó
Material caixa do ecrã	plástico
Material subestrutura	aço, lacado
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Suporte de parede	✓
Rodas de transporte	✓
Comprimento do cabo	5 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Construção da plataforma	Placa de carga soldada; superfície lisa
Células de carga - número	4

Funções

Função PreTare	✓
Função Hold	✓
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - plataforma	IP67
Protecção IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	0 - 99 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	0 - 99 min
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Número de teclas para operação	4

KERN MWC 600K-1

KERN

Balança de cadeiras de rodas móvel com pegas e rodízios

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Adaptador AC e função de bateria (bateria não incluída)
Tipo de fonte de alimentação	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO AUS UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	9 V, 100 mA
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Ficha oca, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,5 mm, comprimento 10 mm
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	4×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	60 h
Bateria - estrutura/forma	Células individuais
Bateria/acumulador ligado	não conectado, em anexo

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-250
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1135×1050×200 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	40 kg
Peso bruto aprox.	65 kg
Peso de envio	62 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761482869
Número de mercadoria	84231090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

