

KERN TN 30-0.01EE

KERN

Medidor portátil para medir el espesor de pared en procedimiento eco-eco



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de material
Grupo de producto	Medidor de espesor de material ultrasónico de método Eco-Eco
Familia de productos	TN-EE

Sistema de medición

Espesor de material eco - eco [Min] (mm)	3 mm
Espesor de material eco - eco [Max] (mm)	30 mm
Espesor de material eco - pulso [Min] (mm)	0,65 mm
Espesor de material eco - pulso [Max] (mm)	600 mm
Lectura espesor de material [d] (mm)	0,01 mm
Velocidad del sonido - [Min] (m/s)	1000 m/s
Velocidad del sonido - [Max] (m/s)	9999 m/s
Cabezal de medición diametro	10 mm
Cabezal de medición frecuencia de medición	5 MHz
Unidades de medición	mm inch
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	100
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	20
Tolerancia (% de [Max])	0,5%

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	150×74×32 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	0,9 m

Funciones

Función de memoria	✓
--------------------	---

Interfaz

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AA
Pila tiempo de carga	100 h
Batería capacidad	3.000 mAh
Batería tensión	1,5 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-113
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	320×248×85 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg

KERN TN 30-0.01EE




Medidor portátil para medir el espesor de pared en procedimiento eco-eco

Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,33 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

