

SAUTER TN 60-0.01EE

KERN

Medidor manual para medição da espessura de material no modo eco-eco



Ecrã altura de dígitos 14 mm

Desenho

| | |
|---|--------------|
| Dimensões (L×P×A) | 150×74×32 mm |
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 150×74×32 mm |
| Dimensões completamente montado (L×P×A) | 150×74×32 mm |
| Material da caixa | plástico |
| Comprimento do cabo | 0,9 m |

Funções

Função memória ✓

Interface

Interfaces USB-Device

Fornecimento de energia

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Fonte de alimentação fornecida | Bateria |
| Tipo de bateria / acumulador | Alcalino(-manganês) |
| Bateria | 2×1.5 V AA |
| Bateria tiempo de carga | 100 h |
| Bateria capacidade | 3.000 mAh |
| Bateria tensão | 1,5 V |

Condições ambientais

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Temperatura de armazenamento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C |

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica 961-113

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 320×250×85 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,30 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,6 kg |
| Peso de envio | 1,44 kg |

Categoria

| | |
|----------------------|---|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Medidor de espessura de material |
| Grupo de produto | Medidor de espessura de material ultra-sónico Método Echo-Echo |
| Família de produto | TN-EE |

Sistema de medição

| | |
|---|------------|
| Espessura de materiais eco - eco [Min] (mm) | 3 mm |
| Espessura de materiais eco - eco [Max] (mm) | 60 mm |
| Espessura de materiais eco - pulso [Min] (mm) | 0,7 mm |
| Espessura de materiais eco - pulso [Max] (mm) | 600 mm |
| Leitura espessura de materiais [d] (mm) | 0,01 mm |
| Velocidade sónica - [Min] (m/s) | 1000 m/s |
| Velocidade sónica - [Max] (m/s) | 9999 m/s |
| Cabeça de medição diâmetro | 10 mm |
| Cabeça de medição frequência | 5 MHz |
| Unidades de medição | mm inch |
| Memória interna de dados: Número de valores individuais | 100 |
| Memória interna de dados: Número de grupos de valores | 20 |
| Tolerância (% de [Max]) | 0,5% |

Ecrã

Tipo de exposição LCD


SAUTER TN 60-0.01EE



Medidor manual para medição da espessura de material no modo eco-eco

Pictogramas

STANDARD



OPTION

