

# KERN TN 80-0.01US

**KERN**

Appareil de mesure portable pour l'épaisseur des matériaux



## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	150×74×32 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	150×74×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×74×32 mm
Matériau boîtier	plastique
Longueur de câble	0,9 m

## Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	2×1,5 V AA
Pile temps de chargement	100 h
Pile capacité	3.000 mAh
Pile tension	1,5 V

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-113
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	312×250×85 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	1,41 kg

## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesureur de l'épaisseur de matériau
Groupe de produit	Jauge d'épaisseur à ultrasons pour matériaux à méthode d'écho d'impulsion
Famille de produits	TN-US

## Système de mesure

L'épaisseur de matériau écho - impulsion [Min] (mm)	0,75 mm
L'épaisseur de matériau écho - impulsion [Max] (mm)	80 mm
Lecture l'épaisseur de matériau [d] (mm)	0,01 mm
Vitesse du son - [Min] (m/s)	1000 m/s
Vitesse du son - [Max] (m/s)	9999 m/s
Tête de mesure diamètre	6 mm
Tête de mesure fréquence de mesure	7 MHz
Unités de mesure	mm inch
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	100
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	20
Tolérance (% de [Max])	0,5%

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	14 mm

# KERN TN 80-0.01US




Appareil de mesure portable pour l'épaisseur des matériaux

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

