

KERN TN 80-0.01US

Handmeter voor materiaaldikte

KERN



Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×74×32 mm
--	--------------

Materiaal behuizing	kunststof
---------------------	-----------

Kabellengte	0,9 m
-------------	-------

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
--------------------------------	----------

Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
--------------------	------------------

Batterij	2×1.5 V AA
----------	------------

Batterij oplaadtijd	100 h
---------------------	-------

Batterij capaciteit	3.000 mAh
---------------------	-----------

Batterij spanning	1,5 V
-------------------	-------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	40 °C
-------------------------	-------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-113
---------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	312×250×85 mm
-------------------------------	---------------

Nettogewicht	0,3 kg
--------------	--------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	0,30 kg
------------------	---------

Brutogewicht ca.	1,6 kg
------------------	--------

Verzendgewicht	1,41 kg
----------------	---------

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Materiaaldiktemeter
Productgroep	Ultrasone materiaaldiktemeter Pulse-Echo methode
Productfamilie	TN-US

Meetsysteem

Materiaaldikte echo - pols [Min] (mm)	0,75 mm
---------------------------------------	---------

Materiaaldikte echo - pols [Max] (mm)	80 mm
---------------------------------------	-------

Afreesbaarheid materiaaldikte [d] (mm)	0,01 mm
--	---------

Geluidssnelheid - [Min] (m/s)	1000 m/s
-------------------------------	----------

Geluidssnelheid - [Max] (m/s)	9999 m/s
-------------------------------	----------

Meetkop diameter	6 mm
------------------	------

Meetkop meetfrequentie	7 MHz
------------------------	-------

Eenheden	mm inch
----------	------------

Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	100
---	-----

Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	20
---	----

Tolerantie (% van [Max])	0,5%
--------------------------	------

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm cijferhoogte	14 mm
---------------------	-------

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	150×74×32 mm
--------------------	--------------

Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×74×32 mm
------------------------------	--------------


KERN TN 80-0.01US

Handmeter voor materiaaldikte



Pictogrammen

STANDARD



OPTION

