

KERN OAB 10LN

KERN

Der ideale Helfer beim Einstieg in die Analyse Ihrer optisch aktiven Lösungen im Labor



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Polarimeter
Produktgruppe	Manuelles Polarimeter
Produktfamilie	OAB-L

Messsystem

Optische Rotation [Min]	-180°
Optische Rotation [Max]	+180°
Teilung	1°
Lupenvergrößerung	3 x
Nonius	0,05°
Wellenlänge	589 nm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	500×130×330 mm
Polarimetertyp	Manuell
Lichtquelle	Natriumdampf Lampe
Stabilisationsdauer Lampe	10 min
Messbehältnisse	Glasküvette 100mm Glasküvette 200mm
Okular-Fokus	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
	US
	CH

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V
---	-------------

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	100 - 240 V
--------------------------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
-----------------------	-------

Lagertemperatur [Max]	40 °C
-----------------------	-------

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	560×210×390 mm
--------------------------------	----------------

Nettogewicht	3,5 kg
--------------	--------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Nettogewicht ca.	3,6 kg
------------------	--------

Bruttogewicht ca.	4,8 kg
-------------------	--------

Versandgewicht	9,2 kg
----------------	--------

Piktogramme

STANDARD

