

# KERN OCM 161

**KERN**

Le microscope de laboratoire biologique inversé – disponible avec fluorescence



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Microscope inversé
Famille de produits	OCM-1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	599×304×530 mm
Système optique	Infinity
Tube type	Trinoculaire
Angle d'inclinaison du tube	45°
Tube type	Siedentopf
Répartition du trajet des rayons	100:0
Procédé de contraste	Champ clair Contraste de phase Fluorescent (en option)
Objectifs standard	10× 20× 40× PH 20×
Qualité de l'objectif	Plan corrige a l'infini
Revoluer à objectifs - emplacements à visser	5
Oculaire de centrage	✓
Écart pupillaire [Min]	48 mm
Écart pupillaire [Max]	76 mm
Compensation dioptrique	bilatéral
Compensation dioptrique [Min]	-5
Compensation dioptrique [Max]	5

## Oculaire

Type d'oculaire	Eyepiece HWF 10 x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Oculaire profondeur de champ	HWF
Point de vue	High Eye Point
Oculaire magnification	10 x
Oculaire champ de vision	22 mm
Oculaire diamètre	30 mm

## Objectifs

Objectifs - Détails	Objective Infinity Plan 10 x / 0,25 LWD, Fluor, anti-fungus Objective Infinity Plan 20 x / 0,45 LWD, Fluor, anti-fungus PH-Objective Infinity Plan 20 x / 0,45 LWD, Fluor, anti-fungus Objective Infinity Plan 40 x / 0,65 LWD, Fluor, anti-fungus
Objectifs magnification	10 x / 20 x / 40 x

## Éclairage

Intensité d'éclairage	Éclairage transmis
Type d'éclairage lumière incidente	non
Type d'éclairage lumière transmise	Halogène
Intensité d'éclairage lumière transmise	30 W
Éclairage à intensité variable	Éclairage transmis
Filtre possible	✓
Diaphragme d'ouverture	✓
Marque ampoule	Philips

## Mise au point

Champ visuel [Min]	0,55 mm
Champ visuel [Max]	2,2 mm
Régulation du couple	✓
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Mécanisme de focalisation	vis macro-/ micrométrique coaxial

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré

# KERN OCM 161

Le microscope de laboratoire biologique inversé – disponible avec fluorescence

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
--	------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
--	------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
--	-------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	100 - 240 V
--	-------------

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
-------------------------------	-------

Température de stockage [Max]	40 °C
-------------------------------	-------

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----

Dimensions emballage (L×P×H)	660×590×325 mm
------------------------------	----------------

Poids net	13,968 kg
-----------	-----------

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

Poids net env.	14 kg
----------------	-------

Poids brut env.	18 kg
-----------------	-------

Poids d'expédition	25,3 kg
--------------------	---------

## Pictogrammes

### STANDARD

