

KERN OZP 158



Professionnel et performant grâce une grande plage de grandissement, à un éclairage puissant et au système optique de premier choix



Oculaire diamètre 30 mm

Objectifs

Objectifs magnification 0,65x - 5,5x

Éclairage

Intensité d'éclairage Éclairage incident
Éclairage transmis

Type d'éclairage lumière incidente LED

Type d'éclairage lumière transmise LED

Intensité d'éclairage lumière incidente 3 W

Intensité d'éclairage lumière transmise 3 W

Éclairage à intensité variable Éclairage incident +
Éclairage transmis, séparé

Mise au point

Champ visuel [Min] 4,2 mm

Champ visuel [Max] 35,4 mm

Grossissement total standard [Min] 6,5x

Grossissement total standard [Max] 55x

Click-Stop-Zoom ✓

Zoom [Min] 0,65x

Zoom [Max] 5,5x

Hauteur de l'échantillon [Max] 90 mm

Distance de travail 105 mm

Rapport de grossissement 8,5:1

Mécanisme de focalisation vis macrométrique

Support pour microscope stéréo

Type de support pilier

Diamètre fixation tête de microscope (Ø) 76 mm

Alimentation en énergie

Alimentation fourni Unité d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation intégré

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO

Date de création : 01.10.2026

Catégorie

Marque Optics
Catégorie de produits Microscope
Groupe de produit Microscope stéréo
Famille de produits OZP-15

Forme de construction

Dimensions (L×P×H) 380×235×450 mm
Système optique Greenough
Tube type Trinoculaire
Angle d'inclinaison du tube 45°
Rotation du tube à 360° ✓
Répartition du trajet des rayons 50:50
Procédé de contraste Champ clair
Fond noir (en option)
Écart pupillaire [Min] 54 mm
Écart pupillaire [Max] 76 mm
Compensation dioptrique bilatéral
Compensation dioptrique [Min] -5
Compensation dioptrique [Max] 5

Oculaire

Type d'oculaire Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculaire profondeur de champ HSWF
Point de vue High Eye Point
Oculaire magnification 10x
Oculaire champ de vision 23 mm

KERN OZP 158



Professionnel et performant grâce une grande plage de grandissement, à un éclairage puissant et au système optique de premier choix

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS
	UK
	US
	CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	100 - 240 V
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Câble pour appareils froids

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	515×305×425 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	7 kg
Poids d'expédition	13,4 kg
Poids volumétrique de l'envoi	13,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761504523
Numéro de marchandise	90119000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

