

KERN OZP 158

KERN

Professionale e potente grazie al campo di ingrandimento molto elevato, alla potente illuminazione e all'ottica di altissimo livello



Data di creazione: 01.10.2026

Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZP-15

Design

Dimensioni (L×P×A)	380×235×450 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Trinoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Distribuzione fascio	50:50
Procedimento a contrasto	Campo luminoso Campo oscuro (opzionale)
Distanza interpupillare [Min]	54 mm
Distanza interpupillare [Max]	76 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5

Oculare

Tipo di oculare	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculare ampiezza del campo	HSWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	23 mm

Oculare diametro 30 mm

Obiettivo

Obiettivi ingrandimento 0,65x - 5,5x

Illuminazione

Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante
Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Tipo di illuminazione luce trasmessa	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	3 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	3 W
Illuminazione dimmerabile	Luce riflessa + Luce passante, separato

Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	4,2 mm
Campo visivo [Max]	35,4 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	6,5x
Ingrandimento totale standard [Max]	55x
Click-Stop-Zoom	✓
Zoom [Min]	0,65x
Zoom [Max]	5,5x
Altezza del campione [Max]	90 mm
Distanza di lavoro	105 mm
Rapporto di ingrandimento	8,5:1
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico

Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	pilastro
Diametro montaggio testa del microscopio (Ø)	76 mm

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO

KERN OZP 158



Professionale e potente grazie al campo di ingrandimento molto elevato, alla potente illuminazione e all'ottica di altissimo livello

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	AUS
	UK
	US
	CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Presa di corrente per l'alimentatore	Cavo per apparecchi a freddo

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	515×305×425 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	13,4 kg
Peso volumetrico della spedizione	13,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761504523
Numero merceologico	90119000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

