

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento - ora anche con funzione Checkweighing

Caratteristiche

- KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: La risoluzione eccezionalmente alta a 600.000 punti del sistema di misura garantisce la massima precisione per portate elevate
- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Dimensioni compatte
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

- Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata **A**, **B**, removibile, espace de pesée L×P×A 140×150×65 mm

Dati tecnici

- Display LCD, retroilluminato, altezza cifre 21 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
 - A** Ø 80 mm
 - B** Ø 120 mm
 - C** L×P 190×180 mm, raffigurato in grande
- Dimensioni totali L×P×A 210×315×90 mm
- Temperatura ambiente ammessa 15 °C/30 °C

Accessori

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN PFB-A12S05
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 72 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 6,5 h, non montabile successivamente, KERN EWJ-A06
- Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione wireless di dati su PC o tablet, supporta Bluetooth 2.0 e 4.0, non montabile successivamente, KERN PFB-A10
- Per ulteriori dettagli, un'ampia gamma di accessori e stampanti adatte vedi *Accessori*


DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY



Modello	Portata [Max] g	Divisione [d] g	Riproducibilità g	Linearità g	Risoluzione Punti	Piatto di pesata	Su richiesta
							Certificato DAkKS
KERN							DAkKS KERN
PFB 120-3	120	0,001	0,002	± 0,003	120.000	A	963-127
PFB 200-3	200	0,001	0,002	± 0,004	200.000	A	963-127
PFB 300-3	300	0,001	0,003	± 0,005	300.000	A	963-127
PFB 600-3	600	0,001	0,005	± 0,005	600.000	B	963-103
PFB 600-2	600	0,01	0,01	± 0,02	60.000	B	963-127
PFB 1200-2	1200	0,01	0,02	± 0,03	120.000	B	963-127
PFB 2000-2	2000	0,01	0,02	± 0,04	200.000	B	963-127
PFB 3000-2	3000	0,01	0,03	± 0,05	300.000	B	963-127
PFB 6000-2	6000	0,01	0,05	± 0,07	600.000	C	963-104
PFB 6000-1	6000	0,1	0,1	± 0,2	60.000	C	963-128