

KERN PLS 20000-1F

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met comfortabel grafisch display en een enorm weegbereik



ozt
tl (Singap, Malays)
ct
mo
lb
oz

Scherm

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Type display | grafisch LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 132×38 mm |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 4 mm |
| Scherm cijferhoogte | 15 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Engels |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 210×340×120 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 210×340×120 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 200×175 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 200×175 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 200×175×15 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | Edelstaal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|--|--|
| PreTare-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez B (Netto-totaal, geheugen met duidelijke tekstaanduidingen + setpoint, ook voor afdrukken) |
| Recepteren - aantal vermeldingen in de database | 99 |
| Recepteren - aantal ingrediënten per databankvermelding | 20 |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Dichtheidsbepaling | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Wegingen onder het weegplateau | Oogje (bij de levering inbegrepen) |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |

Categorie

| | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Precisieweegschaal |
| Productfamilie | PLS |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 20000 g |
| Weegbereik [Max] (ct) | 100000 ct |
| Afreesbaarheid [d] | 0,1 g |
| Afreesbaarheid karaat [d] (ct) | 1 ct |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 g |
| Linearisatie | ± 0,4 g |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
| Resolutie | 200.000 |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 20 kg (E2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 20 kg; 10 kg |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,4 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 1 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 2 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Eenheden | g dwt tl (Tw) tl (HK) |

KERN PLS 2000-1F

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met comfortabel grafisch display en een enorm weegbereik

| | |
|---|---|
| Tijdweergave | ✓ |
| Capaciteitsaanduiding | ✓ |
| Standby-functie | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 40.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 500 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 5 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 25, 50, 100, n (willekeurig aantal stukken) |
| | off |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 5 min 2 min 15 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 6 |

Interface

| | |
|-----------------------------------|---|
| Interfaces | RS-232 standaard |
| EasyTouch (ET) - Type aansluiting | über alle verfügbare Schnittstellen möglich |

Stroomvoorziening

| | |
|--|---------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | AUS UK US CH |
| | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK US CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V DC, 1000 mA |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 15 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 450×320×300 mm |
| Nettogewicht | 3,2 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,4 kg |
| Verzendgewicht | 8,6 kg |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

