

KERN PWS 800-2

KERN

Hogeresolutie-precisieweegschaal van edelstaal met IP-bescherming



Categorie

| | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Precisieweegschaal |
| Productfamilie | PWS |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Stemvork |
| Aantal weegbereiken | 1 |
| Weegbereik [Max] | 820 g |
| Afreesbaarheid [d] | 0,01 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,01 g |
| Linearisatie | ± 0,01 g |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 20 g |
| Resolutie | 82.000 |
| Tarrabereik | 820 g |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 200 g (F1); 500 g (F1) |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,03 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 100 mg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 200 mg |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Eenheden | kg g gn dwt tl (Tw) |

tl (HK)
ozt
tl (Singap, Malays)
ct
mo
lb
oz
tol

Scherm

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 109×27 mm |
| Scherm cijferhoogte | 16,5 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|--|---------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 310×205×85 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 320×205×90 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 140 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 140 mm |
| Materiaal behuizing | edelstaal |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | Edelstaal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|-----------------------|
| PreTare-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Dichtheidsbepaling | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Wegingen onder het weegplateau | Oogje (optionele) |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Capaciteitsaanduiding | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 82.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 10 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 100 mg |

KERN PWS 800-2

KERN

Hogeresolutie-precisieweegschaal van edelstaal met IP-bescherming

| | |
|---|----------------------------|
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 30, 100 |
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 9 |

Interface

| | |
|------------|------------------|
| Interfaces | RS-232 standaard |
|------------|------------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--|---------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO AUS UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5,95 V, 1 A |
| Type batterij/accu | Alkali(-mangaan) |
| Batterij | 4× 1.5 V AA |
| Batterijaansluiting | Batterijhouder |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 30 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 315×405×225 mm |
| Nettogewicht | 2,808 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,2 kg |
| Verzendgewicht | 5,7 kg |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

