

KERN RPB 3K3DM

KERN

Balança de balcão com posições de memória para preços de artigos



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança calculadora de preços
Família de produto	RPB

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	2
Gama de pesagem [Max]	1500 g; 3000 g
Leitura [d]	0,5 g; 1 g
Reprodutibilidade	1 g; 2 g
Linearidade	± 3 g; 6 g
Peso mínimo [Min]	10 g
Resolução	3.000, 3.000
Zona de tara	-2999 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	3 kg (M1)
Tempo transitório	1 s
Tempo de aquecimento	10 min; 10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	5 g; 10 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g
Avaliação da conformidade possível	✓
Célula de pesagem tipo	Tscale BX6

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	15 mm
Ecrã adicional	15 mm

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	283×318×110,3 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	204×263 mm
Dimensões superfície de pesagem	204×263 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna rotativa	no
Coluna inclinação	no
Trava de transporte - aperto de torque	0,1 Nm
Células de carga - número	1

Funções	
Função de cálculo do preço	✓
PLU - total	10
Protecção IP - unidade completa	-
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador	off
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Função de tarar	manual (uma vez)
Número de teclas para operação	20

Interface	
Interfaces	RS-232 de série

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH

KERN RPB 3K3DM

KERN

Balança de balcão com posições de memória para preços de artigos

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max]	12 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Bateria	sem bateria
Acumulador	6 V, 3.2 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	30 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	60 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,5 g; 1 g

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-227
Número do artigo para calibração DAkKS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	510×342×196 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	6,8 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

