



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance plateforme en inox avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65/IP67, également avec plateforme XL ou homologation optionnelle

Caractéristiques

- Idéale pour applications industrielles robustes
- Afficheur : inox, protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, (uniquement en fonctionnement sur batterie)
- Plateforme : entièrement en inox, capteur en inox protection au silicone, protection contre la poussière et les projections l'eau IP67
- **1** KERN SFB-H : Colonne, de série, pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A** Hauteur colonne env. 200 mm
 - B** Hauteur colonne env. 400 mm

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
- Dimensions plateforme L×P×H, inox
 - A** 300×240×107 mm
 - B** 400×300×111 mm
 - C** 500×400×120 mm
 - D** 650×500×139 mm

- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

*Attention : seule une interface en option peut être intégrée

DE SÉRIE



OPTION

FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Plateau de pesée	Poids net env. kg	Options	
							Homologation M III KERN	Cert. d'étalonnage Accr. DAkkS KERN
KERN								
SFB 50K-3XL	50	5	-	-	C	13	-	963-128
SFB 100K-2XL	100	10	-	-	D	24	-	963-129
1 avec affichage sur colonne								
SFB 10K1HIP	10	1	-	-	A	8	-	963-128
SFB 20K2HIP	20	2	-	-	A	8	-	963-128
SFB 50K5HIP	50	5	-	-	A	8	-	963-128
SFB 50K5LHIP	50	5	-	-	B	10	-	963-128
SFB 100K10HIP	100	10	-	-	B	10	-	963-129
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.								
SFB 60K-2XLM**	60	20	20	400	C	14	965-229	963-129
SFB 100K-2LM**	150	50	50	1000	C	14	965-229	963-129
SFB 100K-2XLM**	150	50	50	1000	D	24	965-229	963-129
1 avec affichage sur colonne								
SFB 100K-2HM**	150	50	50	1000	B	10	965-229	963-129
SFB 15K5HIPM**	15	5	5	100	A	8	965-228	963-128
SFB 30K10HIPM**	30	10	10	200	A	8	965-228	963-128
SFB 60K20LHIPM**	60	20	20	400	B	10	965-229	963-129

1 ** JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK