

SAUTER SU 150

KERN

Fonometro ad alta efficienza energetica per misurazioni precise nell'industria e nell'ambiente



Data di creazione: 30.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Ambiente/Sicurezza sul lavoro
Gruppo di prodotti	Strumento di misura del livello sonoro
Famiglia di prodotti	SU

Sistema di misura

Banda di frequenze [Max]	8 kHz
Banda di frequenze [Min]	31,5 Hz
Livello sonoro [Min] (db)	30 dB
Livello sonoro [Max] (db)	130 dB
Livello sonoro modalità di misurazione	Leq Lcpeak
Livello sonoro modalità di rilevamento	A C
Unità di misura	dB
Tolleranza (% da [Max])	1,5%
Fonometrico classe	Classe 2
Divisione suono [d] (dB)	0,1 dB

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	273×69×39 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Funzioni

Funzione Hold	✓
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 min

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	25 h
Batteria capacità	1.300 mAh
Batteria tensione	6 V
Numero di celle della batteria	4
Batteria - Peso singolo	11,5 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	46 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	1,95 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-281
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-281

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×98×75 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1495609
Numero merceologico	90278990
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

SAUTER SU 150

KERN

Fonometro ad alta efficienza energetica per misurazioni precise nell'industria e nell'ambiente

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

