

SAUTER SU 150

KERN

Energiezuinige geluidsniveaumeter voor nauwkeurige metingen in industrie en omgeving



Datum van opstelling: 30.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Geluidsniveaumeter
Productfamilie	SU

Meetsysteem

Frequentiegebied [Max]	8 kHz
Frequentiegebied [Min]	31,5 Hz
Geluidsniveau [Min] (db)	30 dB
Geluidsniveau [Max] (db)	130 dB
Geluidsniveau meetmodi	Leq Lcpeak
Geluidsniveau opnamemodi	A C
Eenheden	dB
Tolerantie (% van [Max])	1,5%
Geluidsmeter klasse	Klasse 2
Af leesbaarheid geluid [d] (dB)	0,1 dB

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	273×69×39 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Functies

Hold-functie	✓
Geheugenfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	25 h
Batterij capaciteit	1.300 mAh
Batterij spanning	6 V
Aantal batterijcellen	4
Batterij – enkelgewicht	11,5 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	46 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,95 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-281
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-281

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×98×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	404576 1495609
Goederencode	90278990
REACH classificatie	geen verboden stoffen

SAUTER SU 150



Energiezuinige geluidsniveaumeter voor nauwkeurige metingen in industrie en omgeving

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

